

Garant**Držac za ubodno tokarenje, desno, veličina drške: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273910 12
GTIN	4045197777263
Razred artikla	21W

Opis**Napomena:**

Za **desne držače** koristite **desne pločice**, za **lijeve držače** koristite **lijeve pločice**.

Tehnički opis

Veličina drške	12 mm
Slobodna duljina	1,2 mm
Duljina glave L ₁	21,4 mm
Funkcionalna širina L ₄	16,2 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279815 13
Ukupna duljina L	100 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Pritezni vijak tip 13	279815 13
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500