

Garant**Držac za ubodno tokarenje, lijevi, veličina drške: 12mm**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 273911 12 |
| GTIN | 4045197777270 |
| Razred artikla | 21W |

Opis

Napomena:

Za **desne držače** koristite **desne pločice**, za **lijeve držače** koristite **lijeve pločice**.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Funkcionalna širina L ₄ | 16,2 mm |
| Veličina drške | 12 mm |
| Ukupna duljina L | 100 mm |
| Slobodna duljina | 1,2 mm |
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 279815 13 |
| Duljina glave L ₁ | 21,4 mm |
| Primjena | lijevi |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| moguće aksijalno probijanje | ne |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Pritezni vijak tip 13 | 279815 13 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15 | 674248 TX15 |
| Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |