

Garant**NC visokotlačna stega HiPo Clamp s pojačivačem snage, tip: 125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360465 125
GTIN	4045197777904
Razred artikla	31F

Opis**Izvedba:**

- Točnost uparivanja 0,02 mm.
- Dimenzije za poravnavanje kompatibilne su s proizvodima drugih proizvođača.
- Univerzalna izvedba za različite izvedbe čeljusti.
- Vodilice indukcijski kaljenje.
- Potpuno oklopljeno vreteno (minimalna potreba za čišćenjem).
- Obostrane rupe s navojem za graničnik za obratke.
- Uključujući rupe 18M16 za zatezni sustav s nultom točkom kalibra 200 mm.
- Sve stranice, osim čeone stranice, brušene: Horizontalna i bočna primjena.
- Kutni adapter moguće je nadograditi.
- Potpuno oklopljeno i nitrirano vreteno.
- Navoj za graničnik za obratke.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- Točnost uparivanja 0,02 mm.
- Vodilice indukcijski kaljenje.
- Uključujući rupe 18M16 za sustav stezanja s nultom točkom osni razmak 200 mm.
- Sve stranice, osim prednje stranice, brušene: Horizontalna i bočna primjena.
- Potpuno oklopljeno i nitrirano vreteno.

Dio isporuke:

Uključujući stupnjevane čeljusti br. 360468 i 360469, 4 stezne vilice i ručicu.

Dodatni pribor:

- Uobičajene izvedbe čeljusti veličine 125, npr. br. 361400 – 361660, br. 362390 – 362600, br. 361295, br. 361296.
- Garnitura za poravnavanje i fiksiranje, br. 360530.
- Graničnik za obratke, ručica, br. 360555; 360800.

- Povlačni vijak br. 360025.
- Kutni pogon br. 360471.
- Adapterska ploča za brzu promjenu čeljusti Xtric br. 361293, 361294 vel.125.
- Adapterske ploče br. 361297; 361298 vel. 125.

Napomena:

- Odgovarajuće produžetke osnovnog tijela 125 možete pronaći pod br. art. 360467_125 u katalogu rezervnih dijelova.
- Veličina 125X isporučuje se s čeljustima 361295 125 i 361296 125. Moguća upotreba s prednjim čeljustima XPent.
- Odgovarajući produžeci osnovnog tijela 160 je br. 360420 160

Napomena, reklamni tekst:

Veličina 125X isporučuje se s čeljustima 361295 125 i 361296 125. Moguća upotreba s prednjim čeljustima XPent.

Tehnički opis

r ±0,015	118 mm
Stezni raspon d	131 - 313 mm
Uzdužni utor l H7	20 mm
Područje stezanja b	0 - 182 mm
Duljina osnovnog tijela a	424 mm
Širina osnovnog tijela B	125 mm
Udaljenost utora p H7	20 mm
t	144 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	HiPo
o -0,02	40 mm
Poprečni utor n H7	20 mm
Maksimalna sila stezanja do	40 kN
s - 0,02	62 mm
Visina osnovnog tijela c -0,02	100 mm
Ukupna duljina	512 mm
Težina	35 kg
m ±0,02	180 mm
Visina čeljusti h	39,5 mm

Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Serija	HiPoClamp
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Mekane osnovne čeljusti, par za širinu čeljusti 125 mm	362520 125
Osnovni produžetak za tip 125	360467 125
Adapter čeljustipomičan za tip 125	361600 125
Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 12 mm	360530 12
ZeroClamp povlačni vijak tip 14M12/90	360025 14M12/90
Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 22 mm	360530 22
Stezna čeljust, mekanapomična za tip 125	361325 125
Graničnik za obratke	360555
Adapter čeljustifiksan za tip 125	361620 125
Univerzalna potezna čeljustifiksna za tip 125	361380 125
Paralelne pločice, klik sustav za tip 125	361952 125
ZeroClamp povlačni vijak tip 18M12	360025 18M12
ZeroClamp povlačni vijak tip 12M10/90	360025 12M10/90
Stezna čeljust, mekanafiksna za tip 125	361320 125
Par steznih čeljusti s narovašenom površinom za širinu čeljusti 125 mm	362400 125
Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 14 mm	360530 14
ZeroClamp povlačni vijak tip 12M10	360025 12M10
Kutni pogon za tip 125	360471 125
Par lisnatih opruga za širinu čeljusti 125 mm	362600 125
	360530 16

Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 16 mm

Stupnjevana čeljustfiksna za tip 125	361420 125
Univerzalna potezna čeljustpomična za tip 125	361390 125
Stupnjevana čeljustpomična za tip 125	360468 125
Stupnjevana čeljustpomična za tip 125	361400 125
Par zakretnih čeljusti za stezanje prema dolje za širinu čeljusti 125 mm	362460 125
Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 18 mm	360530 18
ZeroClamp povlačni vijak tip 16M10	360025 16M10
ZeroClamp povlačni vijak tip 18M16	360025 18M16
Par stupnjevanih čeljusti za širinu čeljusti 125 mm	362560 125
ZeroClamp povlačni vijak tip 16M8	360025 16M8
Osnovna čeljustpomična za tip 125	361500 125
Paralelne pločice za stupnjevanu stranu za tip 125	361972 125
Okretna čeljustpomična za tip 125	361660 125
Par rezervnih lisnatih opruga za širinu čeljusti 125 mm	362620 125
ZeroClamp povlačni vijak tip 25M10	360025 25M10
Graničnik za obratke s 3 zgloba tip 125	360435 125
Par prizmatičnih čeljusti za širinu čeljusti 125 mm	362500 125
Paralelne pločice, klik sustav za tip 125	361962 125
Par glatkih steznih čeljusti za širinu čeljusti 125 mm	362420 125