


Garant**Stupnjevana čeljust pomična, za tip: 125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360468 125
GTIN	4045197777928
Razred artikla	31F

Opis**Upotreba:**

Za prihvat HD čeljusti br. 362390 – 362600.

Materijal:

Kaljeni čelik, brušene površine.

Odgovara:

NC visokotlačna stega br. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Tehnički opis

Visina h_1	20 mm
Duljina l_1	40 mm
Visina čeljusti h	39,5 mm
Širina čeljusti b	125 mm
odgovaraju kodu boja	Duo
odgovaraju kodu boja	HOLEX NC
odgovaraju kodu boja	LC
odgovaraju kodu boja	LC-GARANT

odgovaraju kodu boja	NC8
odgovaraju kodu boja	TC
odgovaraju kodu boja	HiPo
odgovaraju kodu boja	Titan
odgovaraju kodu boja	Titan2/TitanSense
Duljina čeljusti I	70 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust