

**Glodalo za navoje 2×D, TiAlN, M: M6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	139651 M6
GTIN	4045197777348
Razred artikla	12J

Opis**Izvedba:**

Korigirani profil navoja za glodanje **preciznog unutarnjeg navoja** (obavezno osigurati uvjete sigurnog stezanja).

Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Broj zubi Z	3
Ø drške D _s	6 mm
Duljina drške L _s	36 mm
Nagib navoja	1 mm
Ukupna duljina L	55 mm
Posmak f _z u čeliku < 900 N/mm ²	0,02 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Dubina navoja	12,5 mm
Veličina navoja	M6
Nazivni Ø D _c	4,8 mm
Duljina rezne oštrice L _s	12,5 mm
Prevlaka	TiAlN
Vrsta navoja	M-LH

Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	VHM
Norma navoja	DIN 13
Drška	DIN 6535 HA s h6
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD za prolazne rupe
Prsten u boji	zeleno
unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja
Vrsta proizvoda	Navojno glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	220 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	220 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	170 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	S
GG(G)	prikladno	120 m/min	K
CuZn	prikladno	180 m/min	N
Uni	prikladno		

~~mokro maksimalno~~
Usluge

prikladno

Brušenje tip HB

129100 HB

Brušenje tip HE

129100 HE