

Garant

eco mač za ubodno tokarenje pojačan, desno, visina mača h₅ /širina utora w: 26/3mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273864 26/3
GTIN	4045197778215
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

S eco hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Odgovara:

Držać br. 273893; 273894; 274095; 274097 ili VDI držać 319133. 319140 – 319141 veličina RR ili LR.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

Napomena:

Zbog dizajna nije kompatibilan s ugrađenim EWS prihvatom br. 319148 i 319149.

Tehnički opis

Visina h ₁	21,4 mm
Širina utora w	3 mm
za maksimalni Ø obratka	65 mm
Visina mača h ₅	26 mm
Serija	Eco
Ukupna duljina L	97 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da

moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač