

**Garant**

**eco mač za ubodno tokarenje pojačan, lijevi, visina mača h<sub>5</sub> /širina utora w: 26/3mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 273865 26/3   |
| GTIN           | 4045197778345 |
| Razred artikla | 21W           |

**Opis****Izvedba:**

S eco hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Odgovara:**

Držač br. 273893; 273894; 274095; 274097 ili VDI držač 319132. 319140 – 319141 veličina RL ili LL.

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

**Napomena:**

Zbog dizajna nije kompatibilan s ugrađenim EWS prihvatom br. 319148 i 319149.

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno. Od 19,5 mm ubodne dubine dolazi druga oštrica u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite izmjenjive pločice za odrezivanje br. 273656 – 273670.

**Tehnički opis**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Visina mača h <sub>5</sub> | 26 mm   |
| Širina utora w             | 3 mm    |
| za maksimalni Ø obratka    | 65 mm   |
| Visina h <sub>1</sub>      | 21,4 mm |
| Serija                     | Eco     |
| Ukupna duljina L           | 97 mm   |
| Primjena                   | lijevi  |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Unutarnje hlađenje          | da         |
| moguće aksijalno probijanje | ne         |
| Vrsta proizvoda             | Ubodni mač |