

**Garant**

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
16/11mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261124 16/11
GTIN	4045197778369
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Stezna visina L <sub>2</sub>	15 mm
ISO kod držača	A16M SVJBR/L11
Duljina glave L <sub>1</sub>	31,4 mm
Ukupna duljina L	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Veličina pločice	11 mm
Minimalni Ø prebušenja D <sub>min</sub>	22 mm
Širina vrata L <sub>4</sub>	9,5 mm
Kut rezne oštice κ	142 stupanj
Udaljenost vrha od osi	2 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500