

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261124 25/16
GTIN	4045197778383
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	28 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	269028 8 VB.. 1604..
Širina vrata L_4	16,5 mm
ISO kod držača	A25R SVJBR/L16
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Duljina glave L_1	44 mm
Veličina pločice	16 mm
Stezna visina L_2	24 mm
Udaljenost vrha od osi	4,6 mm
Ø drške D_5	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 17	269028 17
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500