

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261125 20/11
GTIN	4045197778406
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Širina vrata L_4	11 mm
Stezna visina L_2	19 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Duljina glave L_1	38 mm
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Udaljenost vrha od osi	2 mm
ISO kod držača	A20Q SVJBR/L11
Ukupna duljina L	180 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	25 mm
Veličina pločice	11 mm
Ø drške D_s	20 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500