

Garant**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261125 25/16
GTIN	4045197778413
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	A25R SVJBR/L16
Veličina pločice	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Udaljenost vrha od osi	4,6 mm
Duljina glave L ₁	44 mm
Širina vrata L ₄	16,5 mm
Ukupna duljina L	200 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	28 mm
Stezna visina L ₂	24 mm
Ø drške D _s	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 17	269028 17
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500