



## Glodača glava za velike posmake 7792VX, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/4mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221900 32/4
GTIN	4056544196972
Razred artikla	28R

### Opis

#### Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

### Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229918 (T15; 2,1 Nm)
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	250 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	09
Duljina izboja $L_1$	70 mm
Broj oštrica Z	4
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD..
Ø drške $D_5$ h6	32 mm
Ø $D_3$	17 mm
Ø reza $D_c$	32 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1,5 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø $D_{\text{maks}}$	62 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\max}$	0,88 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\max}$	16,3 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	13 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Stezni vijak	229918
--------------	--------