



Glodača glava za velike posmake 7792VX, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/3Lmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221900 32/3L
GTIN	2050002058484
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Tehnički opis

Ø reza D_c	32 mm
Duljina izboja L_1	70 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD..
Vijak za izmjenjivu pločicu	229908 (T15; 3,1 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	2,5 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	250 mm
Broj oštrica Z	3
Ø drške D_s h6	32 mm
Ø D_3	11 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D_{maks}	62 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Kut uranjanja α_{\max}	1,67 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{\max}	10,3 mm
Kut rezne oštrice κ	12 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229908
--------------	--------