



Glodača glava za velike posmake 7792VX, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 35/6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221905 35/6
GTIN	4056544196316
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radjalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XP.. 0603
maksimalna dubina reza ap maks	0,9 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229916 (T7; 0,8 Nm)
Veličina izmjenjive rezne pločice	06
Ø reza D _c	35 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	43 mm
Ø D ₃	24 mm
Prihvatni navoj M	M16
Broj oštrica Z	6
Unutarnje hlađenje	da

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	23,2 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	59 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,49 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	68 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229916
--------------	--------