



Glodača glava za velike posmake 7792VX, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/4mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 221905 32/4 |
| GTIN | 4056544196538 |
| Razred artikla | 28R |

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 43 mm |
| Ø D_3 | 17 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 0904 |
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 229918 (T15; 2,1 Nm) |
| Veličina izmjenjive rezne pločice | 09 |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Ø reza D_c | 32 mm |
| Prihvatni navoj M | M16 |
| Unutarnje hlađenje | da |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Max duljina uranjanja L za α_{maks} | 16,3 mm |
| Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$ | 49 mm |
| Kut uranjanja α_{maks} | 0,88 stupanj |
| Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 62 mm |
| Izvedba drške | s navojem |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Primjena glodala | Cirkularno glodalo |
| Primjena glodala | Plungen |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |

Pribor

| | |
|--------------|--------|
| Stezni vijak | 229918 |
|--------------|--------|