



## Glodača glava za velike posmake 7792VX, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 35/3Lmm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221905 35/3L
GTIN	4056544199201
Razred artikla	28R

### Opis

#### Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

### Tehnički opis

Prihvatni navoj M	M16
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	43 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229908 (T15; 3,1 Nm)
Ø reza $D_c$	35 mm
maksimalna dubina reza ap maks	2,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 1205
Veličina izmjenjive rezne pločice	12
Ø $D_3$	14 mm
Broj oštrica Z	3
Unutarnje hlađenje	da

Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	13,3 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	49 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	1,29 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	68 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Stezni vijak	229908
--------------	--------