

**Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:  
40/4Lmm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 221908 40/4L  |
| GTIN           | 4056544198211 |
| Razred artikla | 28R           |

**Opis****Opis:**

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

**Tehnički opis**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Ø prihvatne rupe               | 22 mm                |
| Ø reza D <sub>c</sub>          | 40 mm                |
| Ø D <sub>3</sub>               | 19 mm                |
| Broj oštrica Z                 | 4                    |
| maksimalna dubina reza ap maks | 2,5 mm               |
| Vijak za izmjenjivu pločicu    | 229919 (T15; 3,1 Nm) |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice             | XD.. 1205                         |
| Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$                | 40 mm                             |
| Veličina izmjenjive rezne pločice                 | 12                                |
| Unutarnje hlađenje                                | da                                |
| Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$        | 59 mm                             |
| Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$       | 78 mm                             |
| Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$ | 18,3 mm                           |
| Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$              | 0,94 stupanj                      |
| Kut rezne oštrice k                               | 12 stupanj                        |
| Fz Helix  | 0,7                               |
| Izvedba drške                                     | s provrtom                        |
| Primjena glodala                                  | Uranjanje                         |
| Primjena glodala                                  | Cirkularno glodalo                |
| Primjena glodala                                  | Plungen                           |
| Strategija rezanja                                | HPC                               |
| Vrsta proizvoda                                   | Glodača glava za kopirno glodanje |

## Pribor

|              |        |
|--------------|--------|
| Stezni vijak | 229919 |
|--------------|--------|