



## Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/6Lmm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221908 50/6L
GTIN	4056544198327
Razred artikla	28R

### Opis

#### Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

### Tehnički opis

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	40 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	12
maksimalna dubina reza ap maks	2,5 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229919 (T15; 3,1 Nm)
Broj oštrica Z	6
Ø prihvatne rupe	22 mm

Ø D <sub>3</sub>	29 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 1205
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	79 mm
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	98 mm
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	28,3 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	0,61 stupanj
Kut rezne oštrice κ	12 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Stezni vijak	229919
--------------	--------