



Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/7mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221908 63/7
GTIN	4056544198549
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Tehnički opis

Ø reza D _c	63 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229919 (T15; 3,1 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 1205
Ø prihvatne rupe	22 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	12

maksimalna dubina reza ap maks	2,5 mm
Broj oštrica Z	7
$\varnothing D_3$	42 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	105 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Max duljina uranjanja L za α_{\max}	41,3 mm
Kut uranjanja α_{\max}	0,42 stupanj
Kut rezne oštrice k	12 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229919
--------------	--------