

**Garant****Glava za istokarivanje ER, Prihvat: ER25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237609 ER25
GTIN	4045197778901
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

Glava za istokarivanje s dvije oštrice sastoji se od osnovnog tijela i držača izmjenjivih reznih ploča.

**Jednostavno priključivanje s pomoću glave za ER čahuru zahvaljujući konusu.**

Pojedinačno podešavanje oštrica.

**Upotreba:**

Za proširenje već postojećih rupa.

Unutarnje hlađenje: da

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: CC..09T3..

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 65 mm

Ø područja obrade: 39,5 - 51,1 mm

Vijak za izmjenjivu pločicu: 219805

**Tehnički opis**

Vijak za izmjenjivu pločicu	219805
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC..09T3..
Korisna duljina L <sub>1</sub>	65 mm
Ø područja obrade	39,5 - 51,1 mm
Prihvat	ER25
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Glava za istokarivanje