

Garant**Glava za istokarivanje ER, Prihvat: ER32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237609 ER32
GTIN	4045197778918
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

Glava za istokarivanje s dvije oštrice sastoji se od osnovnog tijela i držača izmjenjivih reznih ploča.

Jednostavno priključivanje s pomoću glave za ER čahuru zahvaljujući konusu.

Pojedinačno podešavanje oštrica.

Upotreba:

Za proširenje već postojećih rupa.

Unutarnje hlađenje: da

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: CC..09T3..

Korisna duljina L₁: 75 mm

Ø područja obrade: 49,5 - 67,1 mm

Vijak za izmjenjivu pločicu: 219805

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	219805
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC..09T3..
Korisna duljina L ₁	75 mm
Ø područja obrade	49,5 - 67,1 mm
Prihvat	ER32
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Glava za istokarivanje