

Garant**Glava za istokarivanje ER, Prihvat: ER40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237609 ER40
GTIN	4045197778925
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

Glava za istokarivanje s dvije oštrice sastoji se od osnovnog tijela i držača izmjenjivih reznih ploča.

Jednostavno priključivanje s pomoću glave za ER čahuru zahvaljujući konusu.

Pojedinačno podešavanje oštrica.

Upotreba:

Za proširenje već postojećih rupa.

Unutarnje hlađenje: da

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: CC..1204..

Korisna duljina L_1 : 85 mm

Ø područja obrade: 65,5 - 87,1 mm

Vijak za izmjenjivu pločicu: 219864

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	219864
Korisna duljina L_1	85 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC..1204..
Ø područja obrade	65,5 - 87,1 mm
Prihvat	ER40
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Glava za istokarivanje