

Garant**Glava za fino istokarivanje ER, Prihvat: ER25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237548 ER25
GTIN	4045197778949
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

S konusom. **Jednostavno priključivanje pomoću ER stezne glave.** Točnost podešavanja 0,002 mm im Ø.

Upotreba:

Ako je moguće s izmjenjivom pločicom br. 237695 – 237698.

Napomena:

Kod ciklusa polvačenja alata paziti na orijentaciju oštrica $\pm 20^\circ$! Držać izmjenjive pločice br. 237604 1 za proširenje Ø raspona 47,9 – 59,1mm.

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	65 mm
Prihvat	ER25
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC..0602..
Vijak za izmjenjivu pločicu	237606 vel. 1
Ø područja obrade	39,9 - 51,1 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

