

Garant**Glava za fino istokarivanje ER, Prihvat: ER32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237548 ER32
GTIN	4045197778956
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

S konusom. **Jednostavno priključivanje pomoću ER stezne glave.** Točnost podešavanja 0,002 mm im Ø.

Upotreba:

Ako je moguće s izmjenjivom pločicom br. 237695 – 237698.

Napomena:

Kod ciklusa polvačenja alata paziti na orijentaciju oštrica $\pm 20^\circ$! Držac izmjenjive pločice br. 237604 2 za proširenje Ø raspona 64,9 – 81,1mm.

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	75 mm
Prihvat	ER32
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC..0602..
Vijak za izmjenjivu pločicu	237606 vel. 1
Ø područja obrade	50,9 - 67,1 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

