


**Garant****Glava za fino istokarivanje ER, Prihvat: ER40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237548 ER40
GTIN	4045197778963
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

S konusom. **Jednostavno priključivanje pomoću ER stezne glave.** Točnost podešavanja 0,002 mm im Ø.

**Upotreba:**

Ako je moguće s izmjenjivom pločicom br. 237695 – 237698.

**Napomena:**

Kod ciklusa polvačenja alata paziti na orijentaciju oštrica  $\pm 20^\circ$ ! Držać izmjenjive pločice s adapterom (br. 237531, br. 237534) za proširenje Ø raspona Ø 84,9 – 105,1 mm.

Držać izmjenjive pločice s adapterom (br. 237532, br. 237534) za proširenje Ø raspona Ø 104,9 – 134,1 mm.

**Tehnički opis**

Prihvat	ER40
Korisna duljina L <sub>1</sub>	85 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC..09T3
Vijak za izmjenjivu pločicu	237606 Vel. 2
Ø područja obrade	66,9 - 87,1 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

