



Namjestivi modularni upuštač, Weldon drška, Ø drške D_s h6: 16mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	216635 16
GTIN	4045197778970
Razred artikla	220

Opis

Izvedba:

Izrađeno od poboljšanog alatnog čelika. Skala duboko gravirana. Dvije slobodne rezne oštrice izmjenjive pločice.

Upotreba:

Za skidanje srha s gornje i donje strane, izradi skošenja i upuštanje.
Prikvano za koso upuštanje.
Za kutove od 0° - 90° moguće bezstupanjsko podešavanje.

Napomena:

Za preciznije podešavanje koristite napravu za prednamještanje.

Tehnički opis

Duljina izboja L ₁	37 mm
Broj oštrica Z	1
Ø drške D _s h6	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SP.T09T3..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Stezni vijak za element za podešavanje	219887
Element za podešavanje	219885
Ø upuštanja D	16 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	86 mm
Izvedba drške	Weldon drška

Područje podešavanja kuta ukošenja	0-90 stupanj
Vrsta proizvoda	Upuštač

Pribor

Element za podešavanje	219885
Pritezni vijak	219887
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219841