



Namjestivi modularni upuštač, Weldon drška, Ø drške D_s h6: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	216635 20
GTIN	4045197778987
Razred artikla	220

Opis

Izvedba:

Izrađeno od poboljšanog alatnog čelika. Skala duboko gravirana. Dvije slobodne rezne oštrice izmjenjive pločice.

Upotreba:

Za skidanje srha s gornje i donje strane, izradi skošenja i upuštanje.
Prikvano za koso upuštanje.
Za kutove od 0° - 90° moguće bezstupanjsko podešavanje.

Napomena:

Za preciznije podešavanje koristite napravu za prednamještanje.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SP.T1204..
Duljina izboja L ₁	44 mm
Broj oštrica Z	1
Ø drške D _s h6	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Stezni vijak za element za podešavanje	219888
Element za podešavanje	219886
Ø upuštanja D	20 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	98 mm
Izvedba drške	Weldon drška

Područje podešavanja kuta ukošenja	0-90 stupanj
Vrsta proizvoda	Upuštač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219848
Element za podešavanje	219886
Pritezni vijak	219888