

HOLEX**Produžetak za glodaču glavu dugački, Ø trna d1: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301106 22
GTIN	4045197778482
Razred artikla	32B

Opis**Izvedba:**

Elementi za prijenos, provrt i kontaktne površine brušene na obodu.

Upotreba:

Za fleksibilno produživanje prihvata za glodače glave. Povoljna inačica za skupe postupke posebne obrade. 3 mogućnosti primjene: kratki (45 mm) ili dugi (70 mm) produžetak ili maksimalna kombinacija dvaju kratkih produžetaka (2×45 mm).

Dio isporuke:

Uključuje odgovarajući pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Ukupna duljina	70 mm
Ø trna d ₁	22 mm
Vanjski Ø D	48 mm
A	19 mm
Standard	DIN 6357
Točnost rotacije	≤ 3 µm

Vrsta proizvoda

Produžetak

Pribor

Sigurnosni vijak za produžetak za duljinu trna L 70 mm	301111 70
Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50
Specijalni ključ za trn Ø 60 mm	309840 60
Pritezni vijak za produžetak 70 mm za Ø trna D1 27 mm	301108 27
Specijalni ključ za trn Ø 32 mm	309840 32
Specijalni ključ za trn Ø 13 mm	309840 13
Pritezni vijak za produžetak 70 mm za Ø trna D1 40 mm	301108 40
Pritezni vijak za produžetak 70 mm za Ø trna D1 32 mm	301108 32
Specijalni ključ za trn Ø 16 mm	309840 16
Specijalni ključ za trn Ø 27 mm	309840 27
Specijalni ključ za trn Ø 40 mm	309840 40
Specijalni ključ za trn Ø 22 mm	309840 22