


**HOLEX****Produžetak za glodaču glavu dugački, Ø trna d1: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301106 27
GTIN	4045197778499
Razred artikla	32B

**Opis****Izvedba:**

Elementi za prijenos, provrt i kontaktne površine brušene na obodu.

**Upotreba:**

Za fleksibilno produživanje prihvata za glodače glave. Povoljna inačica za skupe postupke posebne obrade. 3 mogućnosti primjene: kratki (45 mm) ili dugi (70 mm) produžetak ili maksimalna kombinacija dvaju kratkih produžetaka (2×45 mm).

**Dio isporuke:**

Uključuje odgovarajući pritezni vijak za glodalo.

**Dodatni pribor:**

Specijalni ključ br. 309840.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina	70 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	27 mm
Vanjski Ø D	60 mm
A	21 mm
Standard	DIN 6357
Točnost rotacije	≤ 3 µm

Vrsta proizvoda

Produžetak

**Pribor**

Specijalni ključ za trn Ø 16 mm	309840 16
Specijalni ključ za trn Ø 27 mm	309840 27
Pritezni vijak za produžetak 70 mm za Ø trna D1 40 mm	301108 40
Specijalni ključ za trn Ø 40 mm	309840 40
Pritezni vijak za produžetak 70 mm za Ø trna D1 27 mm	301108 27
Specijalni ključ za trn Ø 13 mm	309840 13
Sigurnosni vijak za produžetak za duljinu trna L 70 mm	301111 70
Specijalni ključ za trn Ø 22 mm	309840 22
Specijalni ključ za trn Ø 32 mm	309840 32
Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50
Specijalni ključ za trn Ø 60 mm	309840 60
Pritezni vijak za produžetak 70 mm za Ø trna D1 32 mm	301108 32