

Garant**CNMG 120404, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250058 HB7010-1
GTIN	4045197779052
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120404 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 500 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7010-1
Kutni radijus	0,4 mm

Lomač odvojenih čestica	SS
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje