

Garant**CNMG 120408, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250060 HB7010-1
GTIN	4045197779069
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120408 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1

Lomač odvojenih čestica: SS

Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 150 - 500 m/min**Tehnički opis**

Vrsta	HB7010-1
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Lomač odvojenih čestica	SS
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm

Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje