

Garant**CNMG 120404, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250156 HB7010-1
GTIN	4045197779090
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120404 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 8 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Vrsta	HB7010-1
Dubina reza a_p	0,5 - 8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr

Lomač odvojenih čestica	SM
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje