

Garant**CNMG 120408, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250158 HB7010-1
GTIN	4045197779601
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7010-1
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	SM
Dubina reza a_p	0,5 - 8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408

Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje