

Garant**CNMG 120412, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250160 HB7010-1
GTIN	4045197779618
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120412 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 8 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7010-1
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 8 mm

Lomač odvojenih čestica	SM
Kutni radijus	1,2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje