

**Garant****CNMG 120412, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250324 HB7010-1
GTIN	4045197779694
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 120412 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1  
Lomač odvojenih čestica: SG  
Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 375 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7010-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 375 m/min
Lomač odvojenih čestica	SG
Dubina reza $a_p$	1,5 - 8 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Posmak $f$	0,25 - 0,6 mm/okr

Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje