

Garant**CNMG 160612, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 250336 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197779724 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

CNMG 160612 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SG
Dubina reza a_p : 1,5 - 8 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 375 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Brzina reza v_c glavna primjena | 100 - 375 m/min |
| Dubina reza a_p | 1,5 - 8 mm |
| Posmak f | 0,25 - 0,6 mm/okr |
| Vrsta | HB7010-1 |
| Lomač odvojenih čestica | SG |
| Glavna primjena | P |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Kutni radijus | 1,2 mm |
| Fina/gruba obrada | Gruba obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 160612 |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |