

Garant**CNMG 160616, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250338 HB7010-1
GTIN	4045197779731
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160616 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1

Lomač odvojenih čestica: SG

Dubina reza a_p : 1,5 - 8 mmPosmak f : 0,25 - 0,6 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 100 - 375 m/min**Tehnički opis**

Vrsta	HB7010-1
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 375 m/min
Dubina reza a_p	1,5 - 8 mm
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	1,6 mm

Lomač odvojenih čestica	SG
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje