

**Garant****CNMG 190616, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250341 HB7010-1
GTIN	4045197779748
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 190616 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1

Lomač odvojenih čestica: SG

Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 8 mmPosmak  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 375 m/min**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	1,5 - 8 mm
Lomač odvojenih čestica	SG
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 375 m/min
Kutni radijus	1,6 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak $f$	0,25 - 0,6 mm/okr
Glavna primjena	P

Vrsta	HB7010-1
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 190616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje