

Garant**CNMM 120412, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250453 HB7010-1
GTIN	4045197779779
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 120412 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SR
Dubina reza a_p : 2 - 10 mm
Posmak f : 0,4 - 1,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 375 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 375 m/min
Vrsta	HB7010-1
Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	1,2 mm
Lomač odvojenih čestica	SR
Dubina reza a_p	2 - 10 mm

Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje