

**Garant****CNMM 160616, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250460 HB7010-1
GTIN	4045197779793
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMM 160616 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1  
Lomač odvojenih čestica: SR  
Dubina reza  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Posmak  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 375 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	1,6 mm
Posmak $f$	0,4 - 1,2 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 375 m/min
Lomač odvojenih čestica	SR
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7010-1

Dubina reza $a_p$	2 - 10 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 160616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje