

**Garant**
**CNMM 190624, Vrsta: HB7010-1**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250466 HB7010-1
GTIN	4045197779816
Razred artikla	21G

### Opis

CNMM 190624 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1  
 Lomač odvojenih čestica: SR  
 Dubina reza  $a_p$ : 2 - 10 mm  
 Posmak  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 375 m/min

### Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SR
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 375 m/min
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7010-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	2,4 mm
Posmak $f$	0,4 - 1,2 mm/okr

Dubina reza $a_p$	2 - 10 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 190624
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje