

Garant
DNMG 110404, Vrsta: HB7010-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250752 HB7010-1
GTIN	4045197779861
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110404 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
 Lomač odvojenih čestica: SM
 Tolerancija: M
 Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
 Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SM
Vrsta	HB7010-1
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm

Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje