

Garant**DNMG 110408, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250754 HB7010-1
GTIN	4045197779878
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110408 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SM
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm

Glavna primjena	P
Vrsta	HB7010-1
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110408
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje