

Garant**DNMG 150612, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250764 HB7010-1
GTIN	4045197779908
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150612 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SM
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	1,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min

Vrsta	HB7010-1
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150612
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje