

Garant**KNUX 160405R, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251030 HB7010-1
GTIN	4045197779939
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160405R HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SM
promjer lomača: 2,2 mm
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,5 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Vrsta	HB7010-1
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
promjer lomača	2,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160405R
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje