

Garant**KNUX 160405L, Vrsta: HB7010-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251032 HB7010-1
GTIN	4045197779946
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160405L HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SM
promjer lomača: 2,2 mm
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7010-1
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
promjer lomača	2,2 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Kutni radijus	0,5 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160405L
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje