

Garant**SNMG 120408, Vrsta: HB7010-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251144 HB7010-1
GTIN	4045197780027
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120408 HB7010-1 Kutni radijus: 0,8 mm
Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 500 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	SS
Vrsta	HB7010-1
Kutni radijus	0,8 mm

Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje