


**Garant****SNMG 190612, Vrsta: HB7010-1**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251236 HB7010-1
GTIN	4045197780089
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 190612 HB7010-1 Kutni radijus: 1,2 mm  
Vrsta: HB7010-1  
Lomač odvojenih čestica: SM  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 440 m/min

## Tehnički opis

Dubina reza $a_p$	0,5 - 6 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 440 m/min
Lomač odvojenih čestica	SM
Vrsta	HB7010-1
Kutni radijus	1,2 mm
Posmak $f$	0,15 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 190612
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje