

Garant**SNMG 120412, Vrsta: HB7010-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251326 HB7010-1
GTIN	4045197780119
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Vrsta	HB7010-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 375 m/min
Kutni radijus	1,2 mm
Dubina reza a_p	1,5 - 9 mm
Lomač odvojenih čestica	SG
Glavna primjena	P
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120412

Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje