


Garant**SNMG 150612, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 251330 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780126 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

SNMG 150612 HB7010-1 Kutni radijus: 1,2 mm
Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SG
Dubina reza a_p : 1,5 - 9 mm
Posmak f : 0,25 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 375 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Posmak f | 0,25 - 0,8 mm/okr |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Lomač odvojenih čestica | SG |
| Dubina reza a_p | 1,5 - 9 mm |
| Glavna primjena | P |
| Kutni radijus | 1,2 mm |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 100 - 375 m/min |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Vrsta | HB7010-1 |
| Fina/gruba obrada | Gruba obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 150612 |
| Broj zamjena/oštrica | 8 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |